

**Vodiaci čap, Velkosť / Ø čapu: 1/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156750 1/10
GTIN	4033591016514
Trieda položky	16C

**Popis****Prevedenie:**

**Pevný vodiaci čap:** nitrídaný plynom, jemne sústružený.

**Rotačný čap:** povrchovo tvrdý, brúsený.

Veľ. 01/2,4 až 1/8,4 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 1/8,5 až 1/18 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

Veľ. 2/11,5 až 2/13 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 2/14 až 2/32 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

**Použitie:**

Pri použití rotačných vodiacich čapov (s otvorom na chladiace médium) veľ. 1 a veľ. 2 v držiaku č. 156720 veľ. 1/20 je chladiace médium vedené priamo na reznú hranu pre optimálny odvod triesok.

**Technický opis**

Ø čapu	10 mm
Celková dĺžka	79 mm
Ø stopky	6 mm
Druh produktu	Vodiaci čap