

**Vodiaci čap, Velkosť / Ø čapu: 1/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 156750 1/11 |
| GTIN | 4033591016538 |
| Trieda položky | 16C |

Popis**Prevedenie:**

Pevný vodiaci čap: nitrídaný plynom, jemne sústružený.

Rotačný čap: povrchovo tvrdý, brúsený.

Veľ. 01/2,4 až 1/8,4 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 1/8,5 až 1/18 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

Veľ. 2/11,5 až 2/13 – **vodiaci čap pevný.**

Veľ. 2/14 až 2/32 – **rotačný čap s otvorom na chladiace médium.**

Použitie:

Pri použití rotačných vodiacich čapov (s otvorom na chladiace médium) veľ. 1 a veľ. 2 v držiaku č. 156720 veľ. 1/20 je chladiace médium vedené priamo na reznú hranu pre optimálny odvod triesok.

Technický opis

| | |
|---------------|-------------|
| Celková dĺžka | 79 mm |
| Ø čapu | 11 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Druh produktu | Vodiaci čap |