

Garant**Strojný závitník, ľavý závit HSS-E 6H, nitridovaný a vaporizovaný, M-LH: M24**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	132800 M24
GTIN	4045197072894
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:

So silným lámačom triesok. **Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok.

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Technický opis

Ø závit	24 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	72 mm
Druh závit	M-LH

Veľkosť závitú	M24 LH
Povrchová úprava	nitridovaný a vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		