

Garant**Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 2,5X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

Ø závit	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,35 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	1,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	7,5 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M2,5×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		