

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM typ CS, TiN, MF: 6X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132835 6X0,75
GTIN	4045197073495
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**

(Tvar CS) nábeh 2 – 3 chody.

Povrchová úprava TiN.Možno použiť s **emulziou** (podiel tuku najmenej 8 %).**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	6 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	18 mm
Druh závit	MF

Velkosť závitú	M6×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	CS
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	28	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	17	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	7	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		