

Garant**Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 35X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132830 35X1,5 |
| GTIN | 4045197073396 |
| Trieda položky | 11H |

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ø otvoru pod závit | 33,5 mm |
| Ø závit | 35 mm |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø stopky D _s | 28 mm |
| Celková dĺžka L | 170 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 22 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Hĺbka závit | 105 mm |
| Druh závit | MF |
| Veľkosť závit | M35×1,5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |

| | |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |