

**Garant****Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 36X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132830 36X1,5 |
| GTIN             | 4045197073402 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S lámačom triesok.**

**Technický opis**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Počet napínacích drážok | 4           |
| Počet rezných hrán Z    | 4           |
| Stúpanie závitov        | 1,5 mm      |
| Ø závit                 | 36 mm       |
| Ø otvoru pod závit      | 34,5 mm     |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 28 mm       |
| Celková dĺžka L         | 170 mm      |
| Ø stopka štvorhranu     | 22 mm       |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H    |
| Rezný materiál          | HSS E       |
| Norma                   | DIN 374     |
| Hĺbka závit             | 108 mm      |
| Druh závit              | MF          |
| Veľkosť závit           | M36×1,5     |
| Povrchová úprava        | bez povlaku |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

### Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 15             | P       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |