



Pílový pás na kov 34×4570, Zubov na palec: 2/3H



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	173861 2/3H
GTIN	2050001710130
Trieda položky	16F

Popis

Prevedenie:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 – 69 HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). **Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.**

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

Kombinované ozubenie 10° – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

Normálne ozubenie 0° – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

Normálne ozubenie 10° – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Upozornenie:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Technický opis

Hrúbka	1,1 mm
--------	--------

Dĺžka	4570 mm
Šírka	34 mm
Uhol čela	10 Stupeň
Ozubenie	Combi
Rezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pílový pás na kov