



Pneumatická uhlová brúska, Typ: G2511-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná uhlová brúska, ktorej pracovné otáčky takmer neklesajú ani pri zaťažení. Bezpečnostný štartér zabraňuje neúmyselnému zapnutiu. Jednoručná uhlová brúska s ľahkou ergonomickou konštrukciou, kompozitným krytom, pripájacím nadstavcom s nastaviteľnou dĺžkou pre jednoduchý prístup k zúženým miestam, aretáciou vretena a rýchlonastaviteľným krytom kotúča. **Upínač M14.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Hmotnosť	1,77 kg
Označenie výrobcu	G2511-125
maximálne vibrácie podľa EN	6,5 m/s ²

maximálna potreba vzduchu	1020 l/min
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Výstupný výkon	900 W
Pracovná hlučnosť	84 dB(A)
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Uhlová brúska