

HOLEX**Výstružník na otvory pre kuželové kolíky 1:50, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	161200 10
GTIN	4045197088949
Trieda položky	120

Popis**Prevedenie:**

Rozširujúce sa rezné hrany v tvare kužela (1 mm na 50 mm dĺžky).

Veľ. 1,2 – 2,5 – **s rovnými drážkami. Tvar A.**

Veľ. 3 – 25 – **so špirálovými drážkami. Tvar B.**

Použitie:

Na ručné vystružovanie kužeľových otvorov na kužeľové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Odporúčanie:

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kužeľový kolík č. 116310.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	10 mm
menší Ø D ₃	9,9 mm
väčší Ø D ₂	13,4 mm
Ø stopka štvorhranu	10 mm
Celková dĺžka L	215 mm
Dĺžka britov L _c	175 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 9

Pomer zúženia	1:50
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		