

**Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 8X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132840 8X0,75
GTIN	4045197073655
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	7,2 mm
Ø závit	8 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M8×0,75
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		