

**Garant****Ručný výstružník nastaviteľný, Ø DC: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	160600 11
GTIN	4045197250872
Trieda položky	110

**Popis****Prevedenie:**

Veľký rozsah nastavenia. Jemné nastavenie podľa kalibračných krúžkov alebo strmeňovým mikrometrom.

Čepel s kužeľovitým nábehom; rezné hrany podbrúsené a zaoblené.

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Ø rozsahu prestavenia	11 - 12 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	35 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		