

**Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 16X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132840 16X1
GTIN	4045197532534
Trieda položky	12H

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S lámačom triesok.**

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	15 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	16 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	48 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M16×1
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		