

Garant**Strojný závitník, nitridovaný, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132880 14X1,5
GTIN	4045197074195
Trieda položky	11H

Popis**Výhoda:**

Suché obrábanie sivej liatiny – bez potreby chladiacich mazív. Obzvlášť odolné proti opotrebovaniu vďaka nitridovaným povrchom.

Upozornenie:

s 4 ostriami.

Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	14 mm
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	42 mm
Druh závit	MF

Velkosť závitú	M14×1,5
Povrchová úprava	nitridovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	biela
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	13	K
GGG	podmienene vhodný	9	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		