

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132870 8X1
GTIN	4045197074010
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Silný lámač triesok.**

Vodiaci závit s mazacími drážkami.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	8 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	7 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M8×1

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		