

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212218 HART
GTIN	4062406358617
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky vymeniteľné rezné doštičky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

S povlakom umožňujúcim optické rozpoznanie opotrebenia.

Upozornenie:

Montovať s ťahovacím momentom 0,9 Nm.

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,5$ mm.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 0702 MOTN
Rezný materiál	CBN
Typ	TVRDÁ
Typ	CBN925
Posuv f_z na zub	0,13 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	350	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	300	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	300	H
GG(G)	vhodný	500	K
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		