

Garant**NC výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 162951 17 |
| GTIN | 4045197366320 |
| Trieda položky | 110 |

Popis**Prevedenie:****Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.****Upozornenie:**Pre **lícovanie H7** pozri č. 162900 a 163000.

Pre výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.

Technický opis

| | |
|--|---------------|
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 129 mm |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm ² | 0,3 mm/ot, |
| Menovité -Ø D _c | 17 mm |
| Ø stopky D _s | 14 mm |
| Celková dĺžka L | 175 mm |
| Dĺžka britov L _c | 54 mm |
| Rozsah Ø | 16,51 - 17 mm |
| Počet rezných hrán Z | 8 |
| Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota | 0,2 - 0,3 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stopka | DIN 1835 A s h6 |
| Použitie pri type otvoru | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Výstružník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | vhodný | 20 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 20 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 10 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 7 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 5 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 4 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 5 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 5 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 5 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 5 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 13 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |