



Priame pneumatické brúsky, Typ: 48325



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079443 48325
GTIN	616026483255
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kludným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. **Bezprevodová, kompaktná** 300-wattová priama brúska s maximálnymi otáčkami **25 000 ot/min**. Kontrola otáčok pre konštantné otáčky pri zaťažení. Predradený filter predlžuje životnosť nástroja.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Technický opis

Hmotnosť	0,41 kg
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Dĺžka	202 mm
maximálna potreba vzduchu	648 l/min
Pracovná hlučnosť	79 dB(A)
Ø upínacích klieštín	6 mm

Výstupný výkon	298 W
Označenie výrobcu	48325
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

klieština Typ 01497	079449 01497
---------------------	--------------