

Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 50SP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 50SP
GTIN	4062406355548
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

L	125 mm
Rozsah upínania S2	49 - 94 mm
B	50 mm
B	80 mm
Rozsah upínania S1	0 - 51 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 50
Rozmery cez steny	7 mm
Rozmery cez steny	3 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Uhol výkyvu	±2 Stupeň
Maximálny ťahovací moment	40 Nm
Výška H	35 mm
Upínacia sila do maximálne	16 kN
Hmotnosť	1,8 kg
Séria	Xtric
Rozstup spodnej strany	52 mm
Druh produktu	Strojový zverák