


Garant**Nadstavbová čelusť, štandardná s redukovanou šírkou, pre typ: 25C****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363026 25C
GTIN	4062406355586
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kombinované čeluste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xtric 50
Výška h_2	11 mm
b_1	50 mm
Hmotnosť	0,18 kg
Výška h_1	3 mm
Dĺžka čelustí l	40 mm
Šírka čelustí b	25 mm
Dĺžka l_1	3 mm
Výška čelusti h	24 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

