

Re-Bo**Pílový kotúč na kov jemná, bez povlaku, Ø × hrúbka: 32X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	175000 32X3
GTIN	4045197242433
Trieda položky	17A

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s Ø 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákrúžkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.

DIN 1837 A s jemným ozubením a uhlovým zubom tvar A. Rovné zuby s relatívne malými zubnými lôžkami.

Použitie:

Pre tenkostenné obroby a malé hĺbky rezu.

Upozornenie:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Technický opis

Ø otvora	8 mm
Hrúbka	3 mm
Ø	32 mm

Počet zubov Z	40
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 1837
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		