



Pneumatická uhlová brúska, Typ: G2588-180



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná uhlová brúska, ktorej pracovné otáčky takmer neklesajú ani pri zaťažení. Bezpečnostný štartér zabráňuje neúmyselnému zapnutiu. Uhlová brúska s menovitým výkonom 1 700 W na použitie v ťažších podmienkach a s konštantne vysokým úberom. Ergonomická manipulácia. **Upínač M14.**

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	G2588-180-M14
maximálne vibrácie podľa EN	7,1 m/s ²
Pracovná hlučnosť	90 dB(A)
maximálny Ø kotúčov	180 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Výstupný výkon	1700 W

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
maximálna potreba vzduchu	2160 l/min
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	16 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/2 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Uhlová brúska