

Re-Bo**Pílový kotúč na kov jemná, bez povlaku, Ø × hrúbka: 40X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 175000 40X3 |
| GTIN | 4045197242594 |
| Trieda položky | 17A |

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s Ø 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákrúžkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.

DIN 1837 A s jemným ozubením a uhlovým zubom tvar A. Rovné zuby s relatívne malými zubnými lôžkami.

Použitie:

Pre tenkostenné obrobky a malé hĺbky rezu.

Upozornenie:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Technický opis

| | |
|----------|-------|
| Ø | 40 mm |
| Hrúbka | 3 mm |
| Ø otvora | 10 mm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Počet zubov Z | 50 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 1837 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Pílový kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 37 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 22 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 15 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 11 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 11 | M |
| GG(G) | vhodný | 27 | K |
| CuZn | vhodný | 400 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |