

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, G: G1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).****Technický opis**

Ø závitu	13,16 mm
Stúpanie závitov	1,337 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	19
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závitu	39,48 mm
Veľkosť závitu	G1/4
Povrchová úprava	bez povlaku

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		