

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133325 G1
GTIN	4045197301628
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Silný lámač triesok.** Vodiaci závit s mazacími drážkami.**Výhoda:****Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	11
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø závit	33,25 mm
Počet napínacích drážok	4
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	25 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Hĺbka závit	99,75 mm

Veľkosť závitú	G1
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitú	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		