



## Priame pneumatické brúsky, Typ: 52669



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079443 52669
GTIN	616026526693
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

#### **Dynabrade – priama brúska na stlačený vzduch.**

Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom. **Bezprevodová, kompaktná 750-wattová** priama brúska s maximálnymi otáčkami **20 000 ot/min.** **Patentovaná kontrola otáčok** pre konštantné otáčky pri zatažení.

#### **Rozsah balenia:**

Vrátane potrebných mazníc.

### Technický opis

Ø upínacích klieštín	6 mm
Dĺžka	221 mm
Označenie výrobcu	52669
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
maximálna potreba vzduchu	1254 l/min
Výstupný výkon	744 W
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Pracovná hlučnosť	79 dB(A)
Hmotnosť	1 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska

---

## Príslušenstvo

klieština Typ 50016	079449 50016
---------------------	--------------