


Garant**Základná lišta, Typ: 450****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361115 450
GTIN	4045197809261
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Laserová stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov. Bočná drážka pre úpinky a priečne drážky na vyrovnávanie na stole stroja. 5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105 – 361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nastavbové čeľuste č. 361123 – 361137. Štandardne uložené otvory GARANT ZeroClamp. Rozstup 200 mm.

Vhodné pre:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštne príslušenstvo:

Úpinky č. 361165, adaptérová doska pre GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 a veľ. 18M16/138.

Upozornenie:

Vhodné drážkové kamene je možné nájsť pod č. 375365.

Od veľkosti 650 sú otvory GARANT ZeroClamp dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka L	454 mm
Šírka B	125 mm
Výška H	48 mm
Hmotnosť	17 kg
Počet otvorov ZC	5

vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Séria	Xpent
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Pomôcka na vyrovnanie

Príslušenstvo

Adaptérová doska pre typ 450	361170 450
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 18	375365 18
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 22	375365 22
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 16	375365 16
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 12	375365 12
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 14	375365 14
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 24	375365 24
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 28	375365 28
Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Drážkový kameň s odsadením brúsený Rozmer drážky b1 stroja 10	375365 10
Upínacia príložka Typ CS0	361165 CS0