

Garant**Nadstavbová čelusť, štandardná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361125 125
GTIN	4045197809360
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361149.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	68,5 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Výška čelusti h	45 mm
Výška h ₁	25 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka l ₁	12 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

