

**Garant****Nástavbová čelusť výkyvná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361127 125    |
| GTIN             | 4045197809384 |
| Trieda položky   | 310           |

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361149.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Upozornenie:**

Montážne odporúčanie na **upevnenie upínacieho modulu.**

Vhodná protičelusť č. 361125.

**Technický opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Dĺžka čelustí l        | 68,5 mm  |
| Výška čelusti h        | 45 mm    |
| vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 |
| Výška h <sub>1</sub>   | 25 mm    |
| Šírka čelustí b        | 125 mm   |
| Dĺžka l <sub>1</sub>   | 12 mm    |

Uhol výkyvu

15 Stupeň

Druh produktu

Čeluste pre zverák