

**Garant****Nadstavbová čelusť Gripp tuhá, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361128 125
GTIN	4045197809391
Trieda položky	310

**Popis****Použitie:**

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slúži na kompenzáciu nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

**Vhodné pre:**

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

Šírka čelustí b	125 mm
Výška h <sub>1</sub>	40 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Výška čelusti h	40 mm
Dĺžka čelustí l	78,5 mm
Dĺžka l <sub>1</sub>	40 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

