

Garant**Nadstavbová čelusť Gripp výkyvná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361129 125
GTIN	4045197809407
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slúži na kompenzáciu nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Montážne odporúčanie na upevnenie **upínacieho modulu**.

Vhodná protičelusť č. 361128.

Technický opis

Výška čelusti h	40 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka čelustí l	78,5 mm
Dĺžka l ₁	40 mm
Uhol výkyvu	30 Stupeň

Druh produktu

Čeluste pre zverák