

**Garant****Predsadzovacia čelusť Gripp 3/3, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361140 80
GTIN	4045197809445
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

2 upínacie stupne s výškou 3 mm.

**Výhoda:****Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.****Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Výška čelusti h	20 mm
Šírka čelustí b	80 mm
Dĺžka $l_1$	9 mm
Dĺžka $l_2$	9 mm
Výška $h_1$	17 mm
Výška $h_2$	17 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm

vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák