


Garant**Predsadzovacia čelusť Gripp 3/3, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361140 125 |
| GTIN | 4045197809452 |
| Trieda položky | 310 |

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

2 upínacie stupne s výškou 3 mm.

Výhoda:**Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.****Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------|
| Dĺžka l_2 | 9 mm |
| Výška čelusti h | 20 mm |
| Dĺžka l_1 | 9 mm |
| Šírka čelustí b | 125 mm |
| Výška h_1 | 17 mm |
| Dĺžka čelustí l | 12 mm |
| Výška h_2 | 17 mm |

vhodné pre farebný kód

Xpent1-2

Druh produktu

Čeluste pre zverák