

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	14
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	26,44 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závit	79,32 mm
Veľkosť závit	G3/4
Povrchová úprava	bez povlaku

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		