


**Garant****Kombinovaná predsadzovacia čelusť Gripp/hladká 3/3, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361145 80
GTIN	4045197809544
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Kombinovaný upínací stupeň pozostávajúci zo stupňa uchopenia a hladkého stupňa, každý s výškou 3 mm.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Vhodné pre:** 360405 125MX a 360405 125LX.

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Výška $h_1$	14 mm
Výška čelusti $h$	20 mm
Dĺžka $l_1$	6 mm
Dĺžka čelustí $l$	12 mm
Dĺžka $l_2$	9 mm
Šírka čelustí $b$	80 mm

Výška h <sub>2</sub>	17 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák