

Garant**Predsadzovacia čelusť prizmatická, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361148 125
GTIN	4045197809612
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upínanie okrúhlych konštrukčných dielov.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Upozornenie:

Vhodná protičelusť s rovnakou konštrukčnou výškou č. 361149.

Technický opis

Výška čelusti h	25 mm
Dĺžka čelustí l	19,8 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Výška h ₂	12,5 mm
D _{min}	8 mm
D _{max}	47 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák

