

Garant**Fazetková fréza 45° GARANT Softcut® HSI, s otvorom, Ø D: 53,9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Trieda položky	210

Popis**Použitie:**

Vhodné pre zrážanie hrán smerom dopredu a dozadu.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Séria	Softcut®
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	22 mm
najmenší Ø D	53,9 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
vhodná otočná rezná platnička	SO.T 120504 PDER
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	65 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)

najväčší Ø D ₁	85 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	15 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219833
--	--------