

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 6-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Ø závit	3,51 mm
Ø otvoru pod závit	2,85 mm
Chodov na palec	32
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,794 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Hĺbka závit	10,53 mm
Druh závit	UNC

Veľkosť závitú	6-32 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		