

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 10-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	24
Stúpanie závitov	1,058 mm
Ø závit	4,83 mm
Ø otvoru pod závit	3,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závit	14,49 mm
Druh závit	UNC

Veľkosť závitú	10-24 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		