

Garant**Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133010 16X1,5 |
| GTIN | 4045197074454 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Upozornenie:**

O optimálnu a presnú distribúciu rezného oleja sa stará **system mikromazania GARANT**. Tým sa **eliminuje potreba prestavby na 8%ige emulziu**. Pozri č. 130100 veľ. S.

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø závitu | 16 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 14,5 mm |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Hĺbka závitu | 32 mm |
| Druh závitu | MF-LH |
| Veľkosť závitu | M16×1,5 LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 2×D pri priechodnom otvore |
| Použitie pri type otvoru | do 2×D pri slepom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |