



LED EX akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: NOVA-EXR



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.

Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.

Silné a robustné pracovné svietidlo LED s ochranou proti výbuchu.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla s dĺžkou 5 m.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	3,35 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Napätie akumulátora	21,6 V
Trvanie osvetlenia úroveň 2	4 h
Svetelný tok Úroveň 2	4000 lm
Druh batérie	Li-Ion
Hmotnosť	3900 g
Osvetľovacie teleso	LED modul
Teplota farby	6000 K
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Hodnota CRI	80
Zóna ATEX	zóna 21
Zóna ATEX	zóna 1
Celková šírka	261 mm
Trvanie osvetlenia	2 h
Celková výška	130 mm
Celková dĺžka	270 mm
Svetelný tok	2000 lm
Označenie výrobcu	NOVA EX R
Druh produktu	Pracovné svietidlo