



Pneumatický rázový uťahovák, Typ: 0611



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079204 0611
GTIN	015451722432
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Skrutkovač s príklepom pre najtvrdšie aplikácie a najväčšie krútiace momenty. **Mimoriadne robustný nástroj s 2 zubami** (Twin Lobe) pre najdlhšiu životnosť v prípade ťažkých prípadov použitia. Fáza skrutkovania začína pomaly a zvyšuje sa s každým príklepom. **Použitelný v každom prípade skrutkovania.** Jednoduchá 3-dielna konštrukcia pre **najmenšie náklady na údržbu.**

Technický opis

maximálna potreba vzduchu	1920 l/min
maximálne vibrácie podľa EN	18 m/s ²
Upínač nástrojov Rozmery	1 palec
Pracovná hlučnosť	99 dB(A)
Dĺžka	360 mm
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M36
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
Označenie výrobcu	0611
maximálne otáčky	3500 min ⁻¹

Hmotnosť	10,4 kg
Rozsah krútiaceho momentu	1220 - 2440 Nm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/2 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Skrutkovač