

Garant**Strojný výstružník H7, TiN, Menovité -Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	163500 20
GTIN	4045197251466
Trieda položky	110

Popis**Prevedenie:**

S dlhými hranami a ľavotočivou špirálou. Párny počet zubov a nerovnaký rozstup zubov.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, keďže sa triesky posúvajú v smere rezania.

Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,38 mm/ot,
Dĺžka výčnelku L ₁	142 mm
Menovité -Ø D _c	20 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	195 mm
Dĺžka britov L _c	60 mm
Počet rezných hrán Z	8
Tolerancia	H7
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,2 - 0,3 mm
Povrchová úprava	TiN
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 212 B

Vnútorne chladenie	nie
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	9	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	5	P
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	7	S
GG(G)	podmienene vhodný	7	K
CuZn	podmienene vhodný	18	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		