


**Garant****Predsadzovacia čelusť Gripp, pre šírku čelustí: 125Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362390 125L
GTIN	4062406370558
Trieda položky	31S

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká presnosť pri upínaní. Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú možnosti vášho zveráka. Optimalizovaný tvar zubov na vysoké prídržné sily.

**Upozornenie:**

Je nutné vopred stanoviť obrys zuba (systém LANG).

**Technický opis**

pre šírku čelustí	125 mm
Šírka čelustí b	12 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HD zverák
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX

vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan 2
Výška čelusti h	20 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák