

**Re-Bo****Pílový kotúč na kov jemná, bez povlaku, Ø × hrúbka: 160X1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	175000 160X1
GTIN	4045197243317
Trieda položky	17A

## Popis

### Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s Ø 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákrúžkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.

**DIN 1837 A s jemným ozubením** a uhlovým zubom tvar A. Rovné zuby s relatívne malými zubnými lôžkami.

### Použitie:

Pre tenkostenné obrobky a malé hĺbky rezu.

### Upozornenie:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

## Technický opis

Hrúbka	1 mm
Ø	160 mm
Ø otvora	32 mm

Počet zubov Z	160
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 1837
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	11	M
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		