

Re-Bo**Pílový kotúč na kov hrubý, bez povlaku, Ø × hrúbka: 80X4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	175500 80X4
GTIN	4045197243829
Trieda položky	17A

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s Ø 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákrúžkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.

DIN 1838 B hrubé ozubenie so zahnutým zubom tvar B. Zahnuté zuby s relatívne veľkými zubnými lôžkami.

Použitie:

Tieto listy sa dajú použiť univerzálnejšie ako č. 175000 vďaka lepšej tvorbe triesky a väčšiemu priestoru pre triesku. Používajú sa na silnejší materiál a väčšie hĺbky rezu.

Upozornenie:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Technický opis

Hrúbka	4 mm
Ø otvora	22 mm
Ø	80 mm

Počet zubov Z	32
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 1838
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	600	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	11	M
GG(G)	vhodný	27	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		