

**Pneumatický rázový uťahovák, Typ: 6120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079204 6120
GTIN	015451729462
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Skrutkovač s príklepom pre najtvrdšie aplikácie a najväčšie krútiace momenty. **Mimoriadne robustný nástroj s 2 zubami** (Twin Lobe) pre najdlhšiu životnosť v prípade ťažkých prípadov použitia. Fáza skrutkovania začína pomaly a zvyšuje sa s každým príklepom. **Použitelný v každom prípade skrutkovania.** Jednoduchá 3-dielna konštrukcia pre **najmenšie náklady na údržbu.**

Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	815 - 2710 Nm
Dĺžka	420 mm
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M36
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
maximálne otáčky	3500 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1.1/2 palec
Hmotnosť	15,7 kg
Označenie výrobcu	6120
maximálna potreba vzduchu	1698 l/min

Pracovná hlučnosť	97 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN	21,8 m/s ²
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/2 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Skrutkovač