

Atlas Copco

Priama pneumatická brúska G2414, upínacie čeluste Ø 6 mm krátka, Typ: S085



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079447 S085
GTIN	7322590019860
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi **kludným chodom**. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi **8500 a 25000 1/min.**

Krátky konštrukčný tvar, dĺžka 215 mm.

upínacie čeluste Ø 6mm.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):

Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Označenie výrobcu	G2414 S085
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	13 mm
Hmotnosť	0,78 kg

Technický list

Výstupný výkon	500 W
Pracovná hlučnosť	70 dB(A)
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálna potreba vzduchu	252 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	3/8 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	079459 6
---	----------