

Garant**sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2020K11
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Skrutka pre podložku	269013 1
Celková dĺžka L	125 mm
Podložka	269007 1
Veľkosť doštičiek	11 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3

Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500
Podložka Typ 1	269007 1
Upínacia skrutka Typ 3	269023 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15