

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 2×D, Ø DC: 22mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236614 22     |
| GTIN             | 4047109278011 |
| Trieda položky   | 24P           |

## Popis

### Prevedenie:

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1/+ 0,2$

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

### Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

### Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø stopky $D_s$                            | 25 mm                |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička                           | SOGX 07T208 20-...               |
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub>                                     | 56 mm                            |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>                                   | 44 mm                            |
| Séria   | KUB Pentron®                     |
| Menovitý-Ø D  | 22                               |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 63 mm                            |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2xD                              |
| Stopka  | ISO 9766                         |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienene šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediace vrtanie     |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP  | 674252 6IP  |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2            | 239652 6IP2 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0 | 211750 1,0  |